

Manual de utilizare mouse

Decscriere produs

Mouse optic wireless, marca Esperanza.

Rezolutie: 800 dpi

Rotite/butoane: 3/1

Sistem de operare compatibil: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/7

Culoare: negru cu argintiu

Greutate: 150 g

Plug&play, receptor wireless nano

Distanța maximă de operare: 10 m

Instalare echipament

Inserati receptorul wireless (acesta este in compartimentul bateriei mouse-ului) intr-un port USB liber al calculatorului. Nu este necesar nici un software, sistemul de operare il recunoaste si instaleaza singur driver-ul. O sa va apara pe desktop o notificare cu „Found New Hardware” (S-a gasit un nou dispozitiv). Lasati-l 1-2 minute sa se instaleze pana cand o sa va apara mesajul „Your new hardware is installed and ready to use” (Noul dvs. dispozitiv este instalat si gata de utilizare).

Acum puteti utiliza mouse-ul cu usurinta

Dupa instalare, conectati bateria AAA in mouse respectand polaritatea corecta. Porniti comutatorul si puteti utiliza mouse-ul.

Masuri de siguranta

Nu expuneti dispozitivul la umezeala, apa sau ploaie.

Nu amplasati dispozitivul langa calorifer, radiator sau la soare.

Nu demontati dispozitivul, altfel pierdeti garantia acestuia.

Nu introduceti obiecte in interiorul dispozitivului

Importator: LECHPOL ELECTRONIC SRL, b-dul Republicii nr. 5, CS, ROMANIA